

MON-T² USB

Logistics



低価格、高い信頼性、簡単に使用できる

Mon T²ロガーは、LCDディスプレイタイプとLCDディスプレイなしタイプがあります。専用の TempWrite Software は、無償ダウンロードできます。

- ▶ 実績のあるテンプレコード社のパフォーマンス
- ▶ コールドチェーンにおける輸送中の温度のモニタリング
- ▶ USBまたはTemprecordリーダーによるPCとの接続
- ▶ 16K不揮発性メモリーで万が一のバッテリー切れでもデータ保持
- ▶ 温度精度は、0.5°C/1° F (動作温度範囲において)
- ▶ 動作温度範囲：-30°C~+60°C、-22° F~+140° F
- ▶ 温度単位：°Cまたは° F
- ▶ 最小表示単位：0.1°Cまたは1° F
- ▶ 食品に使用できるFDA認可の外装ケース
- ▶ リユース可能
- ▶ 防まつ仕様
- ▶ マルチランゲージのPCソフトウェア
- ▶ スタート&ストップを日時で設定可能
- ▶ 設定したパラメーターの保管、呼び出し
- ▶ オートモードによるバッチプログラミング
- ▶ ボタン操作により、タグやマークの記録
- ▶ Dropboxへ直接アクセス
- ▶ Windows7、8、10に対応
- ▶ PDFファイルに簡単に保存できます。また、TempWrite Softwareで簡単操作
 - TempWrite *. TWDファイル
 - *. PDFファイル
 - Excelファイル
 - eメール、印刷



When product integrity counts...

Manufacturers of laboratory calibrated temperature and humidity data loggers, real-time monitoring and cold chain solutions

MON-T² USB ロジスティクス データロガー (USB接続で読み取り装置不要)



廉価版温度データロガーの定番

MON-T²は、製品温度の追跡を正確に、高品質で簡単に、手軽にできる温度ロガーです。例えば、コールドチェーンの輸送において、鮮度管理の必要な製品の温度モニタリングなど、移動中の温度計測に最良のパフォーマンスを発揮します。読取りリーダーが不要です。ロガー本体にUSBポートがついているので付属のUSB接続ケーブルでPCに容易に接続可能です。

スタートとストップ

フリーソフトウェアTempWriteをPCにダウンロードして使用します。スタートやストップは、日時を決めてスタートやストップさせたり、何分後にスタートというような時間遅延の方法、ロガー上のボタンによるスタート、ストップなどPCを使用して設定いたします。他にも様々な便利な機能があります。

LCDバージョン

MON-T²には、小型LCDモニター搭載モデルがあります。このモニターには、以下のような表示が可能です。



最大温度



最小温度



平均温度



設定上限温度を超えた時間



設定下限温度を超えた時間



ケースは防まつ仕様。
食品グレードでFDAの承認

Mini USBポート
USBケーブルでPCと接続可能

LEDインジケータ
緑や赤の点滅によって
ロガーの状態を表示

リテーニングホール
ロガーを固定する際に使用

プッシュボタン
このボタンを使用して
スタート/ストップが可能

項目	仕様
モデル	MON-T ² USB
メモリ	16K 不揮発性
サンプリング容量	16,384 サンプリング
サンプリング周期	2秒~12時間の間でプログラム可能 (2秒間隔)
起動遅延時間	0秒~12時間の間でプログラム可能
開始・停止	USB接続またはリーダーを使用して、テンプレートソフトウェアと接続し、ロガーボタン、日時や遅延スタートストップ設定による。
記録持続期間	8.8時間~12か月
本体の動作温度範囲	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)
本体の温度精度	0.5°C (1°F)
最小温度表示	0.1°C (1°F)
設定範囲内インジケータ	ボタンを押して離すと3回緑色LEDが点滅
設定範囲外インジケータ	ボタンを押して離すと3回赤色LEDが点滅
LCDバージョン	LCDに最大温度、最低温度、平均温度、最大温度時間、最低温度時間を表示可能
バッテリータイプ	二酸化マンガンリチウム電池 (3.0V)
寸法	77.5x73.5x14mm (3x27/8x5/8インチ)
重量	61g (2.15oz)
本体の色	イエロー、クリアー
本体および保護グレード	防まつ / FDA認可食品グレードの本体
保証期間	メーカー出荷時から3か月 若しくは、200,000データ使用のどちらか早いほう (ロガーとバッテリーに適用)

輸入総代理店
トレンドサイン株式会社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル6F
TEL : 03-5937-5721 FAX : 03-5937-5722
Email : info@temprecord.jp
Web : www.temprecord.jp
製造元
Temprecord International Limited